

ArcticStep panel



nVent RAYCHEM ArcticStep är ett modulärt varmhållningssystem och består av en robust metallplatta, en inbyggd RAYCHEM självbegränsande värmekabel, fiberförstärkta polymerfästen, skyddande antiglidbeläggning och justerbara fästen.

FUNKTIONER

Enkel installation: ett lättviktssystem tillgängligt i olika storlekar och uteffekter som fästs på däckets med justerbara fästen

Energieffektiv: en självbegränsande värmekabel, med värmeledande och fiberförstärkta polymer för att få termisk isolering från däckets och rätt mängd värme där den bäst behövs

Säkra och tillförlitliga: genom en klargul, hållbar anti-halkbeläggning, galvanisk isolering från däckets och integrerade kabelkanaler för skydd mot mekanisk skada

Uppfyller internationella standarder för offshore: Godkännande av DNV-GL

Pålitlig under lång livslängd, även i svåra korrosiva miljöer: 10 year product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Kalkkabel längd:	10 m
Nominell spänning:	230 V
Områdes-klassificering:	Non-Hazardous; Hazardous

Table 1/1

Katalognummer	Minimum Power Output @ -20°C, 230V	Modulär paneltyp	Längd	Bredd	Höjd
RAS-500-C-1.0-10	500 W/m ²	Corner	1000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-500-S-1.0-10	500 W/m ²	Rak	1000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-350-S-1.0-10	350 W/m ²	Rak	1000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-500-S-2.0-10	500 W/m ²	Straight Long	2000 mm	1000 mm	35 mm

Katalognummer	Minimum Power Output @ -20°C, 230V	Modulär paneltyp	Längd	Bredd	Höjd
RAS-650-C-1.0-10	650 W/m ²	Corner	1000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-650-S-1.0-10	650 W/m ²	Rak	1000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-350-C-1.0-10	350 W/m ²	Corner	1000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-650-S-2.0-10	650 W/m ²	Straight Long	2000 mm	1000 mm	35 mm
RAS-350-S-2.0-10	350 W/m ²	Straight Long	2000 mm	1000 mm	35 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT