

# VIA-DU-20 Styrenhet



This product is currently being phased out, to be replaced by the all-new Elexant 650c-Modbus. nVent RAYCHEM VIA-DU-20 is an energy efficient control unit for ramp heating, surface snow melting and de-icing applications. Levereras tillsammans med en markgivare som känner av både temperatur och fukt. Anläggningen startar först när fukt detekteras i kombination med kyla. En extra givare för att känna av omgivningstemperatur finns som tillbehör. Används för att identifiera risken för underkylt regn.

## FUNKTIONER

Enkel och snabb installation. Enkelt handhavande

Energieffektiv och säker: anläggningen startar först vid låg marktemperatur i kombination med att fukt detekteras av fuktgivaren

BMS-anslutning och larmfunktion för fastighetsautomation

Pålitlig med lång livslängd: 6 year extended product warranty available, maintenance free

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnamn | E-nummer | Kapslingsklass | Typ av givare | Temperatur och fuktgivare | Adjustment Range, Frost Protection |
|---------------|-------------|----------|----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|
| 599514-000    | VIA-DU-20   | 8581737  | IP65           | Remote Sensor | Ja                        | 1 – 6 °C                           |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnamn | E-nummer | Power Consumption, Standby | Höjd  | Bredd  | Djup  |
|---------------|-------------|----------|----------------------------|-------|--------|-------|
| 599514-000    | VIA-DU-20   | 8581737  | 5 W                        | 54 mm | 190 mm | 58 mm |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

**Nordamerika**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,  
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asia Pacific**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Latinamerika**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**