

Konfigurerad MI värmekablar



nVent RAYCHEM konfigurerade mineralisolerade (MI) värmekablar är fabriksmonterade och färdiga att installeras för frostskydd och varmhållning av rör/behållare. De mineralisolerade kablarna finns som enkel eller dubbel ledare, i olika mantelmaterier och ett marknadsledande sortiment av resistanser för att täcka ett brett spektrum av konstruktioner.

FUNKTIONER

Snabb installation: fabriksmonterad och testad

Pålitlig med lång livslängd: 10 year product warranty available, robust and rugged construction, proven in harsh climates extends life expectancy

Reducerad total installerad kostnad

Kablar med dubbla ledare är speciellt lämpliga för små rör och instrumentledningar

Minskade kostnader för strömförsörjning: lägre startström jämfört med andra typer

Enkla regleringar: strömövervakning av serieresistiva värmekablar ger kontinuerlig övervakning av viktiga kretsar

Snabb leverans för konfigurerade värmekablar vid behov

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Värmekabel teknologi	Matningsspänning	Isoleringsmaterial	Mantelmaterier	Ytermantelnsmaterial	Områdesklassificering
GEHU	Mineralisolerade	0 – 600 V	Magnesiumoxid	Alloy 825, Copper, Cupro-Nickel, SS321, Inconel 600	None, LSZH	Non-Hazardous, Hazardous

Table 2/2

Katalognummer	Lägst installationstemperatur
GEHU	-60 °C

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Mantelmateriel: Cupro-Nickel, SS321 and Inconel 600 are not available in North America.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmateriel. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT