

Kopplingsdosa för PI-kablar



nVent RAYCHEM JB-EX-XX är kopplingsdosor med eller utan jordplatta och extern jordningsbult. Beroende på typen är de utrustade med plintar på 10 mm² eller 35 mm² för belastningar på upp till 100 A. Används som matningsdosa eller i andra konfigurationer såsom T-förgreningar eller skarvar. Finns i olika storlekar och antal M20-ingångar för att rymma flera konfigurationer och elektriska belastningar.

FUNKTIONER

Enkel och snabb att installera, enkel att underhålla

Godkända Ex-områden

Finns i olika modeller och storlekar för olika konfigurationer

Pålitlig med lång livslängd: 10 year product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Områdes-klassificering:	Non-Hazardous; Hazardous
Kapslingsklass:	IP66
Montering:	Väggmonterad/monterad på dosfäste
Omgivnings-temperatur:	-55 till 55 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Maxspänning	Kabelingång	Max ledararea	Höjd
1244-006384	JB-EX-20-EP		590 V	1xM25 3xM20	10 mm ²	120 mm
1244-000579	JB-EX-21	8939209	550 V	1xM32 6xM20	10 mm ²	160 mm
1244-000590	JB-EX-20	8939208	590 V	1xM25 3xM20	10 mm ²	120 mm
1244-006653	JB-EX-21/35MM2		690 V	1xM40 6xM20	35 mm ²	160 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Bredd	Djup	LED-indikering ingår	Jordplatta ingår
1244-006384	JB-EX-20-EP		122 mm	90 mm	Nej	Ja
1244-000579	JB-EX-21	8939209	160 mm	90 mm	Nej	Nej
1244-000590	JB-EX-20	8939208	122 mm	90 mm	Nej	Nej
1244-006653	JB-EX-21/35MM2		260 mm	90 mm	Nej	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT