

SBS-T2 Control Panel for Pipe Freeze Protection

nVent RAYCHEM SBS-T2 control panel provides an integrated solution for nVent RAYCHEM self-regulating heating cables in pipe freeze protection applications. Offering multi-circuits, each with line sensing control and integrated electrical protection. Apparatskåpen ansluts till enfas eller 3-fas beroende på storlek.

FUNKTIONER

En enkel och komplett lösning för små eller stora anläggningar

High capacity, with up to 3 maximum circuit lengths connected into the panel

Färdigkopplade: apparatskåp innehållande styrning, huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare

Energieffektiv och säker: with line sensing control

Tillförlitligt, komplett system från en tillverkare och särskilt utformat för frostskydd av sprinklersystem

Pålitlig med lång livslängd: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	E-nummer	Antal säkringar	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Djup	Höjd	Kapslingsmaterial
6012-T2-2S-6X10A	8949276	2	2	200 mm	600 mm	Stål
6012-T2-2S-6X16A	8949277	2	2	200 mm	600 mm	Stål
6012-T2-2S-9X10A	8949279	3	3	200 mm	800 mm	Stål
6012-T2-2S-9X16A	8949280	3	3	200 mm	800 mm	Stål

Table 2/3

Katalognummer	E-nummer	Kapslingsklass	Lockable	Huvudbrytarens strömkapacitet	Montering	Fasantal
6012-T2-2S-6X10A	8949276	IP55	Ja	40 A	Väggmonterad	3
6012-T2-2S-6X16A	8949277	IP55	Ja	40 A	Väggmonterad	3
6012-T2-2S-9X10A	8949279	IP55	Ja	63 A	Väggmonterad	3
6012-T2-2S-9X16A	8949280	IP55	Ja	63 A	Väggmonterad	3

Table 3/3

Katalognummer	E-nummer	Pole Quantity, Main Switch	Bredd
6012-T2-2S-6X10A	8949276	3	600 mm
6012-T2-2S-6X16A	8949277	3	600 mm
6012-T2-2S-9X10A	8949279	3	600 mm
6012-T2-2S-9X16A	8949280	3	600 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT