

Isolerad monteringspanel, AMI



Montageplåten är lätt att bearbeta och förhindrar oönskad kontakt mellan elektriska komponenter och skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Isolerad montageplåt för väggskåp. Med tillbehör AMG är montageplåten steglöst ställbar i djupled.

Material: Bakelit.

Leveransförpackning: 1 st.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 4mm
Material: Bakelit
Färg: Svart
Slutför: Jämn

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Panelstorlek	Kapslingsmaterial
AMI02020	2502242	200mm	200mm	4mm	170 x 150mm	Mjukt stål
AMI02520	2502243	250mm	200mm	4mm	220 x 150mm	Mjukt stål
AMI02525	2502244	250mm	250mm	4mm	220 x 200mm	Mjukt stål
AMI03025	2502245	300mm	250mm	4mm	270 x 200mm	Mjukt stål
AMI03030	2502246	300mm	300mm	4mm	270 x 250mm	Mjukt stål
AMI03040		300mm	400mm	4mm	270 x 350mm	Mjukt stål
AMI03525	2502247	350mm	250mm	4mm	320 x 200mm	Mjukt stål
AMI04030	2502248	400mm	300mm	4mm	370 x 250mm	Mjukt stål
AMI04040	2502249	400mm	400mm	4mm	370 x 350mm	Mjukt stål
AMI04050	2502250	400mm	500mm	4mm	370 x 450mm	Mjukt stål
AMI04060	2502251	400mm	600mm	4mm	370 x 550mm	Mjukt stål
AMI05030	2502252	500mm	300mm	4mm	470 x 250mm	Mjukt stål
AMI05040	2502253	500mm	400mm	4mm	470 x 350mm	Mjukt stål
AMI05050	2502254	500mm	500mm	4mm	470 x 450mm	Mjukt stål
AMI06040	2502255	600mm	400mm	4mm	570 x 350mm	Mjukt stål
AMI06050	2502256	600mm	500mm	4mm	570 x 450mm	Mjukt stål

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Panelstorlek	Kapslingsmaterial
AMI06060	2502257	600mm	600mm	4mm	570 x 550mm	Mjukt stål
AMI06080	2502258	600mm	800mm	4mm	570 x 750mm	Mjukt stål
AMI07050	2502259	700mm	500mm	4mm	670 x 450mm	Mjukt stål
AMI08040	2502260	800mm	400mm	4mm	770 x 350mm	Mjukt stål
AMI08060	2502261	800mm	600mm	4mm	770 x 550mm	Mjukt stål
AMI08080	2502262	800mm	800mm	4mm	770 x 750mm	Mjukt stål
AMI10060	2502263	1000mm	600mm	4mm	970 x 550mm	Mjukt stål
AMI10080	2502264	1000mm	800mm	4mm	970 x 750mm	Mjukt stål
AMI12060	2502265	1200mm	600mm	4mm	1170 x 550mm	Mjukt stål
AMI12080	2502266	1200mm	800mm	4mm	1170 x 750mm	Mjukt stål

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE