

1 U luftdeflektor för 19-tums fläktfack

Luftdeflektor med 1 U höjd för att styra luften framifrån och uppåt eller underifrån och bak.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteringsalternativ: ? En fläktbricka: Kall luft sugas in framifrån och leds uppåt ? Två fläktmagasin: Kall luft sugas in framifrån, riktas uppåt och styrs bakåt (se tillämpningsschemat)

Optimerad kylning tillsammans med 19-tums fläktmagasin

Vertikal uppbyggnad av värme undviks genom förbättrat luftflöde

Filtermatta som tillval, enkel att byta under drift

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Fungerar med.	Slutför	Material	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
10713-151	19-tums fläktfack	Pulverlackerad	Stål	1	Nej
10713-145	19-tums fläktfack	Pulverlackerad	Stål	1	Nej
10713-144	19-tums fläktfack	Pulverlackerad	Stål	1	Nej

Katalognummer	Fungerar med.	Slutför	Material	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
10713-146	19-tums fläktfack	Pulverlackerad	Stål	1	Nej
10713-143	19-tums fläktfack	Pulverlackerad	Stål	1	Nej
10713-140	19-tums fläktfack	Pulverlackerad	Stål	1	Nej
10713-150	19-tums fläktfack	Pulverlackerad	Stål	1	Nej
10713-147	19-tums fläktfack	Pulverlackerad	Stål	1	Nej
10713-142	19-tums fläktfack	Pulverlackerad	Stål	1	Nej
10713-148	19-tums fläktfack	Pulverlackerad	Stål	1	Nej
10713-149	19-tums fläktfack	Pulverlackerad	Stål	1	Nej
10713-141	19-tums fläktfack	Pulverlackerad	Stål	1	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE