


19" Front Panel With SUB-D Cut-Out



19" Front Panel with SUB-D Cut-Out or FDDI Cut-Out.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

19" Front Panel with Cutout for Sub-D, ST type 3 or FDDI

SPECIFIKATIONER


Djup (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Antal i förpackningen	Främre finish	Bakre finish	Antal stift
30118-332	3U	4HP	1	Lackad	Ledande	(3) 9
30118-334	3U	4HP	1	Lackad	Ledande	(1) 25
30118-335	3U	4HP	1	Lackad	Ledande	(2) 25
30118-336	3U	4HP	1	Lackad	Ledande	(2) 9
30118-338	3U	4HP	1	Lackad	Ledande	(1) 9

Table 2/2

Katalognummer	Färgkod	Yta	Höjd (H)	Bredd (W)	Snabbleverans
30118-332	RAL 7035	Pulverlackerad	128.4mm	19.98mm	Nej
30118-334	RAL 7035	Pulverlackerad	128.4mm	19.98mm	Nej
30118-335	RAL 7035	Pulverlackerad	128.4mm	19.98mm	Nej
30118-336	RAL 7035	Pulverlackerad	128.4mm	19.98mm	Nej
30118-338	RAL 7035	Pulverlackerad	128.4mm	19.98mm	Nej



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE