


Kontrollhölje för operatörsgränssnitt, OICE



Operatörspanelen OICE har ett för borrat hålmönster för ett enklare montage av svängarms komponenterna, OICE är IP 55 klassad. Komponenter blir lättare att montera i OICE tack vare en fullt bort tagbar frontpanel, komplettera OICE med sidohandtag för enklare manövrering till önskad position .

BRANSCHSTANDARDS

CE UKCA

EAC

GOST

DESIGN

Material: Kapsling: 1.2 mm stålplåt. Frontplåt (aluminium): 2 mm. Samt sidohandtag i plast.

Kapsling: Kantböckad och helsvetsad. Med maximal öppning i fronten som täcks med front plåt i aluminium. Sidohandtag i fronten.

Bakre dörr: Utanpåliggande med 130° öppningsvinkel. Dolda demonterbar gångjärn med oförlorbar gångjärnspinne. Gångjärnen kan skiftas från höger- till vänsterhängning. Montageprofil MMDP som tillbehör.

Lås: Designat lås DIN 3 mm, med dubbelt fingergrepp, 90° nyckelvridning. Andra insatser som tillbehör.

Kapslingsklass: IP 55 | IK 10.

Ytbehandling: RAL7035 Pulverlackerad. Tak och bottenprofil RAL7016.

Leverans: Kapsling, frontplåt (aluminium), bakre dörr. Plastnyckel DIN 3 mm och monteringstillbehör. Jordningsdetaljer.

SPECIFIKATIONER

Material: Aluminium; Aluminium
Färg: Ljusgrå
Slutför: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Vikt	Snabbleverans
OICE303015	2503293	300mm	300mm	155mm	4.5kg	Nej
OICE304021	2503294	300mm	400mm	210mm	6.3kg	Nej
OICE404021	2503295	400mm	400mm	210mm	7.3kg	Nej
OICE406021	2503296	400mm	600mm	210mm	9.7kg	Nej
OICE505021	2503297	500mm	500mm	210mm	10.1kg	Nej
OICE506021	2503298	500mm	600mm	210mm	11.3kg	Nej
OICE606021	2503299	600mm	600mm	210mm	11.3kg	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE