

Vanliga frontpaneler för strömdistribution, MSMBP



This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.

DESIGN

Beskrivning: Standardfrontpanel för modulenheter. Böjd upptill och nedtill för att ge extra styvhet.

Material: 1.25 mm stål.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Leverans: 1 styck med monteringsmaterial.

Erforderliga tillbehör: Monteras på modulsystamramen.

SPECIFIKATIONER

Färg: Ljusgrå
Material: Mjukt stål
Slutför: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
MSMBP0506R5	2504670	50mm	600mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP0508R5	2504671	50mm	800mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP1006R5	2504654	100mm	600mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP1008R5	2504655	100mm	800mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP1506R5	2504656	150mm	600mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP1508R5	2504657	150mm	800mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP2006R5	2504658	200mm	600mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP2008R5	2504659	200mm	800mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP2506R5	2504660	250mm	600mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP2508R5	2504661	250mm	800mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP3006R5	2504662	300mm	600mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP3008R5	2504663	300mm	800mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP4006R5	2504664	400mm	600mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP4008R5	2504665	400mm	800mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP4506R5	2504666	450mm	600mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP4508R5	2504667	450mm	800mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
MSMBP5006R5	2504668	500mm	600mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP5008R5	2504669	500mm	800mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP6006R5	2504672	600mm	600mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad
MSMBP6008R5	2504673	600mm	800mm	13mm	Mjukt stål	Fristående, Väggmonterad

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE