

Regntak | Väggmonterade skåp, ARF



Ett regntak i stålplåt ger skydd via ett sluttande tak och skyddar installerade komponenter från att vatten som samlats tränger in i skåpet när dörren öppnas.

DESIGN

Beskrivning: Avsett som extra skydd vid utomhusplacerade, enkelmonterade skåp. Taket är sluttande och försett med droppkant. Bearbetning krävs. Ökar skåpets mått med: H: 60 mm och D: 20 mm.

Material: 1.5 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.

Tilläggsinformation: Vid exponering för höga UV-strålningsnivåer bör ARF beställas med 100 % polyesterlack. Ett ytterligare lager med korrosionsskyddande grundfärg rekommenderas för fuktiga miljöer. Korrosionsbeständighet måste beaktas vid användning utom- och inomhus. ARF är inte kompatibelt med 180°-MMH-gångjärn.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.5mm
Färg: Ljusgrå
Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj
ARF02515R5	2516605	55mm	250mm	155mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF02521R5	2516606	60mm	250mm	210mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF03015R5	2502326	55mm	300mm	155mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF03021R5	2516607	60mm	300mm	210mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF04015R5	2516608	55mm	400mm	155mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF04021R5	2516609	60mm	400mm	210mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF04026R5	2516610	65mm	400mm	260mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF04030R5	2516611	68mm	400mm	300mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF05015R5	2516612	55mm	500mm	155mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF05021R5	2516613	60mm	500mm	210mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF05026R5	2516614	65mm	500mm	260mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF05030R5	2516615	68mm	500mm	300mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF06021R5	2516616	60mm	600mm	210mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF06026R5	2516617	65mm	600mm	260mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF06030R5	2516618	68mm	600mm	300mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF06040R5	2516619	77mm	600mm	400mm	Stålplåt	Väggskåp

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj
ARF08021R5	2516620	60mm	800mm	210mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF08026R5	2516621	65mm	800mm	260mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF08030R5	2516622	68mm	800mm	300mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF08040R5	2516623	77mm	800mm	400mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF10030R5	2516624	68mm	1000mm	300mm	Stålplåt	Väggskåp
ARF12030R5	2516625	68mm	1200mm	300mm	Stålplåt	Väggskåp

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE