

Interscale för inbyggd NUC, konduktivitetsskydd, 34 mm, 112, mm 107 mm

KATALOGNUMMER

14820-701



Liten formfaktor med integrerad EMC-avskärmning och konduktivitetsskydd för eNUC-kort, baserad på den innovativa och flexibla nVent SCHROFFS interscale-plattform.

CERTIFIERINGAR



STANDARDIZATION
GROUP FOR
EMBEDDED
TECHNOLOGIES

DESIGN

Modulär väska bestående av 3 lättmonterade delar; kaross, topplock och frontpanel

Integrerat EMC-skydd

Överensstämmer med SDT.03 inbäddad i NUC-standard <http://www.sget.org/standards.html>

Utskärningar specifika för IES MB95 inbäddade NUC-kort (<http://en.ies.de/>)

Styv konstruktion kräver endast två skruvar

Perforerade sidopaneler för passiv kylning

Monterade pinnbultar för brädmontering

Färg RAL 7016

Andra dimensioner, utstansade former eller platser och screentryck finns

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Väska med liten formfaktor

Produktfamilj: Interskala

Typ: Skrivbord

Höjd: 34mm

Bredd: 112mm

Djup: 106.5mm

Material: Aluminium

Färg: Antracitgrå

Färgkod: RAL 7016

Slutför: Pulverlackerad

Skyddsklass: IP20

Kylning: Perforerad

Förpackningskvantitet: 1

Net Weight: 0.175kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade eller anpassade fall på begäran.

Endast de listade Interscale-tillbehören är kompatibla.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE