

Rostfritt stål slät dörr, DNSS



Dörren ersätter ryggplåten i ett golvskåp så att det går att komma in i skåpet bakifrån eller när du vill använda montageplåtar rygg mot rygg och öka skåpets monteringsutrymme.

DESIGN

Beskrivning: Dörr i rostfritt utrustad med lås DIN 3 mm och montageram. Kan användas med hela låsprogrammet och med 180° gångjärn. Ersätts inte standarddörren använd montagesats DNMK5.

Material: Rostfri plåt 304 kval. Ram: 2 mm. Syrafast rostfri plåt i 316L kvalitet på förfrågan.

Maximal last: 800 N.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leveransförpackning: 1 st.

Erforderliga tillbehör: Använd gångjärnssats DNMK5 om det inte fanns någon dörr tidigare.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Yta: Borstad
Material: Rostfritt stål 304

Table 1/1

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrtyp	Skåpmaterial	Produktfamilj
DNSS1212L	1200mm	600mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål	Fristående
DNSS1212R	1200mm	600mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål	Fristående
DNSS1408	1400mm	800mm	17mm	En dörr	Mjukt stål	Fristående
DNSS1606	1600mm	600mm	17mm	En dörr	Mjukt stål	Fristående
DNSS1608	1600mm	800mm	17mm	En dörr	Mjukt stål	Fristående
DNSS1610	1600mm	1000mm	17mm	En dörr	Mjukt stål	Fristående
DNSS1612L	1600mm	600mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål	Fristående
DNSS1612R	1600mm	600mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål	Fristående
DNSS1806	1800mm	600mm	17mm	En dörr	Mjukt stål	Fristående
DNSS1808	1800mm	800mm	17mm	En dörr	Mjukt stål	Fristående
DNSS1810	1800mm	1000mm	17mm	En dörr	Mjukt stål	Fristående
DNSS1810L	1800mm	500mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål	Fristående
DNSS1810R	1800mm	500mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål	Fristående
DNSS1812L	1800mm	600mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål	Fristående
DNSS1812R	1800mm	600mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål	Fristående
DNSS1816L	1800mm	800mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål	Fristående
DNSS1816R	1800mm	800mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål	Fristående

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrtyp	Skåpmaterial	Produktfamilj
DNSS2006	2000mm	600mm	17mm	En dörr	Mjukt stål	Fristående
DNSS2008	2000mm	800mm	17mm	En dörr	Mjukt stål	Fristående
DNSS2010	2000mm	1000mm	17mm	En dörr	Mjukt stål	Fristående
DNSS2012L	2000mm	600mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål	Fristående
DNSS2012R	2000mm	600mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål	Fristående
DNSS2016L	2000mm	800mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål	Fristående
DNSS2016R	2000mm	800mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE