


# Frontpanel, 3 U, 10HP, 2,5 mm, Al, Anodiserad framsida, ledande på baksidan

## KATALOGNUMMER

**20838-002**



Al, 2,5 mm, främre anodiserad, ledande för HF-kassett. Ingen avskärmning. Förberedd för plasthandtag.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Al, 2,5 mm, främre anodiserad, ledande; trapetsformat handtag, grå, PPE, UL 94 V?1

Frontpanel med handtag som skruvas fast på HF-plug-in-enheten

## PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 10HP

Förpackningskvantitet: 1

Tillbehörstyp: Frontpanel

Främre finish: Anodiserad

Bakre finish: Ledande

Behandlade kanter: Nej

Djup (D): 2.5mm

Slutför: Anodiserad; Passiviserade

Höjd (H): 128.4mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontpanel

Rackhöjd: 3U


Bredd (W): 50.46mm

Net Weight: 0.052kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**