

Varistar CP Base/Plinth Side

Energiföretag

Sides trim to mount to Varistar CP base/plinth

FUNKTIONER

Base/plinth sides, plain

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Djup	Package Quantity	Färg	Color Code	Ytbeläggning
24630-038	100 mm	1000 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-039	100 mm	1100 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-040	100 mm	1200 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-041	200 mm	1000 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-042	200 mm	1100 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-043	200 mm	1200 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-077	100 mm	600 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-078	100 mm	800 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-079	100 mm	900 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlackerad

Katalognummer	Höjd	Djup	Package Quantity	Färg	Color Code	Ytbeläggning
24630-080	200 mm	600 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-081	200 mm	800 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-082	200 mm	900 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-083	100 mm	300 mm		Black Grey	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-084	200 mm	300 mm		Black Grey	RAL 7021	Pulverlackerad

Table 2/2

Katalognummer	Material	Product Type	Typ	Förpackningsenhet
24630-038	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-039	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-040	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-041	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-042	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-043	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-077	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-078	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-079	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-080	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-081	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-082	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par

Katalognummer	Material	Product Type	Typ	Förpackningsenhet
24630-083	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	
24630-084	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order base/plinth for front/rear separately.

Cannot be used in conjunction with castors

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE