

HWAT självbegränsande värmekabel



nVent RAYCHEM HWAT självbegränsande värmekablar varmhåller vattentemperaturen i byggnadens ledningssystem för varmvatten. Installeras under isoleringen och kompenserar automatiskt för värmeförluster på röret, vilket ger en energieffektiv lösning.

FUNKTIONER

Enkel att projektera: ett rör istället för cirkulationssystem

Röravstick, varmvatten direkt vid tappstället: för minskad vattenförbrukning genom kortare tapptider, bibehållen vattentemperatur, inga returledningar eller retur av kallt vatten tillbaka i varmvattenberedaren.

Enkla att installera: anpassningsbar till önskad längd, metermärkt, smarta RayClic-snabbanslutningar

Energieffektiv och säker: ingen överhettning, energioptimering och övervakning med HWAT-ECO eller ACS-30 styrutrustningar

Pålitlig med lång livslängd: 10 year product warranty available, aluminum foil layer to protect from chemical ingress, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Typ av jordning:	Fläta
Ytermantelns material:	Modifierad polyolefin
Ledarmaterial:	Nickelpläterad koppar

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	Matningsspänning	Färg	Max kretslängd	Nominell bredd	Nominell tjocklek
498639-000	HWAT-M	220 – 240 V	Orange	100 m	13.7 mm	7.6 mm
258015-000	HWAT-L	220 – 240 V	Gul	180 m	13.8 mm	6.8 mm
266435-000	HWAT-R	220 – 240 V	Röd	100 m	16.1 mm	6.7 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Requires the use of a 30 mA residual current device (RCD) to provide maximum safety and protection from fire. Alla värmekretsar måste skyddas av automatsäkring med c-karakteristik.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT