

HWAT-T55 termostat



nVent RAYCHEM HWAT-T55 är en energieffektiv termostat för användning tillsammans med nVent RAYCHEM HWAT självbegränsande värmekablar för tappvarmvattensystem, i mindre rörnätverk eller för grenrör.

FUNKTIONER

Enkel att installera och använda: digital display for temperature and alarm, 35 mm DIN-Rail mountable

Energieffektiv och säker: 3 operating modes ON/ECO/OFF; with HWAT-L the system can be switched ON/OFF during absence periods, with HWAT-M/R there are three preset temperatures 55/50/45 °C, integrated clock and energy savings (ECO) for off-peak usage

Systemövervakning via temperaturalarm för hög temperatur: if a temperature over 66 °C is measured the system will be switched off to avoid scalding and calcification

Systemövervakning via temperaturalarm för låg temperatur: för att undvika onödig energiförbrukning när problem med varmvattenlagring uppstår

Pålitlig med lång livslängd: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	Kapslingsklass	Spänning	Typ av spänning	Inställningsområde	Nominal Switching Current @ 250V, Potential Free
1244-015722	HWAT-T55	IP20	195 – 253 V	AC	40 – 60 °C	16 A

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	Power Consumption, Standby	Höjd	Bredd	Djup

1244-015722	HWAT-T55	5 W	87.5 mm	52.5 mm	87.5 mm
-------------	----------	-----	---------	---------	---------

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The nVent RAYCHEM HWAT-T55 thermostat is designed for use with HWAT-L, -M or -R. Maximum circuit length is limited to 50 m. For temperature adjustment, consider local hygienic standards.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT