

Kopplingsdosa för ej Ex-klassade områden



nVent RAYCHEM-kopplingsdosor för ej Ex-klassade områden är utformade för att ansluta spänning upp till tre RAYCHEM BSA, BTM, QTVR, XTV, KTV eller VPL värmekablar. De är en del av ett modulärt komponentsystem som ger flexibilitet och kan vara antingen vägg- eller rörmonterad. Anslutningssats (M25) och isoleringsgenomföringar måste beställas separat.

FUNKTIONER

Snabb installation

Rymlig låda med åtkomst framifrån

Lockskruvar sitter fast i locket och tappas inte under installationen

Fjäderbelastade plintar för snabb och säker anslutning

Pålitlig drift

Kraftig glasförstärkt polymer

Väderresistent IP66

10 year product warranty extension

SPECIFIKATIONER

Material:	Glasfiberförstärkt polymer
Kapslingsklass:	IP66
Områdes-klassificering:	Ej Ex-klassad
Montering:	Väggmonterad/monterad på dosfäste
Omgivnings-temperatur:	-40 till 90 °C
Spänning:	800 V max

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Antal ingångar	Maximalt ledartvårsnitt, tvinnad	Maximalt ledartvårsnitt, fast	Höjd
1244-020910	JB-NH2	8939194	2	4 mm ²	6 mm ²	75 mm

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Antal ingångar	Maximalt ledartvårsnitt, tvinnad	Maximalt ledartvårsnitt, fast	Höjd
1244-020911	JB-NH4	8939195	4	4 mm ²	6 mm ²	120 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Bredd	Djup	LED-indikering ingår	Jordplatta ingår
1244-020910	JB-NH2	8939194	110 mm	75 mm	Nej	Nej
1244-020911	JB-NH4	8939195	120 mm	90 mm	Nej	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT