

# Low-Profile Connection Kit for Parallel Heating Cables, Cold-Applied, ATEX



nVent RAYCHEM C-150-E är en flexibel, kallapplicerad, strömanslutning med låg profil under isolering till flexibel strömkabel, för användning med nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV och KTV. Den kan användas i anläggningar med temperaturer från  $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$  till  $215\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## FUNKTIONER

Enkel och snabb installation.

Kallapplicerad: tätning med icke-härdande tätningsmedel; ingen varmluftspistol eller tillstånd för heta arbeten behövs

En anslutning med låg profil som placeras under isoleringen för alla nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar

Förenklad design i Ex-klassade områden, integrerad del av systemgodkännande

Pålitlig med lång livslängd: 10 year extended product warranty available, maintenance free

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnamn | E-nummer | Modell                          | Anslutningstyp | Spänning | Märkström |
|---------------|-------------|----------|---------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 073704-000    | C-150-E     | 8939204  | Värmekabel/<br>anslutningskabel | kallapplicerad | 277 V    | 25 A      |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnamn | E-nummer | Max exponerings-<br>temperatur | Kapslingsklass | Lämplig för<br>kallkabel |
|---------------|-------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| 073704-000    | C-150-E     | 8939204  | $215\text{ }^{\circ}\text{C}$  | IP66           | 7.8 – 12.5 mm            |

## **VARNING**

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### **Nordamerika**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### **Europe, Middle East, Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### **Asia Pacific**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### **Latinamerika**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM   PYROTENAX   TRACER   NUHEAT**