


# CPCI-system med ATX PSU, 6 U, 8 kortplats

## KATALOGNUMMER

24579-030



Fläktlöst 6 U CompactPCI-system med vertikal korthållare för åtta 6U-kort och åtta RTM-kort. Med inbyggd ATX strömförsörjning.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

I enlighet med IEC 60297 3 101, 102, 103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplan i enlighet med PICMG 2,0 rev. 3,0

System med vertikal korthållare. Kortformat framsida: 6 U, 160 mm djup; bakre i/O: 6 U, djup 80 mm

Bakplan 8 plats, 6 U, 64 bit, systemplats höger, 8 HP bred CPU kan användas

Värmeavledning genom konvektion, nedifrån och upp

ATX PSU, 300 W.

## PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Antal slots: 8

Typ: 19-tums rackmontering

Typ av bakplan: 6 U CompactPCI

Dataöverföring: 64-bitars PCI-buss

Ström per kortplats: 10W

Inspänning AC: 100 – 240V

Rackhöjd: 6U

Typ av strömförsörjning: (1) ATX PSU

Strömförsörjning ingår: Ja

Bakre i/O: Ja

Överensstämmer med.: PICMG 2,0 R3.0

Djup: 275mm

Höjd: 265.9mm

Net Weight: 11.76kg

Förpackningskvantitet: 1

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**