

RMM3 Insamlingsmodul



nVent RAYCHEM RMM3 är en insamlingsmodul för temperaturövervakning i NGC styr- och övervakningssystem. Hanterar upp till åtta PT100-givare som mäter rör-, kärl- eller omgivningstemperaturer. Flera RMM-enheter kommunicerar med en reglerenhet för centraliserad temperaturövervakning.

FUNKTIONER

Enkel att installera, programmera och använda

DIN-sken monterad, kan konfigureras på flera sätt

Pålitlig med lång livslängd

SPECIFIKATIONER

Ingångstyp: Temperaturgivare

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	Områdesklassificering	Djup	Förskruvning ingår	Höjd	Inmatningskvantitet
1244-022749	RMM3	Ex	60 mm	Nej	75 mm	8
1244-022782	RMM3-24VDC	Ex	60 mm	Nej	75 mm	8
1244-022750	RMM3-EX-E	Ex	91 mm	Ja	160 mm	8
1244-022783	RMM3-24VDC-EX-E	Ex	91 mm	Ja	160 mm	8

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	Nominell spänning	Nominell spänningstyp	Bredd
---------------	-------------	-------------------	-----------------------	-------

1244-022749	RMM3	115 V, 230 V	AC	125 mm
1244-022782	RMM3-24VDC	24 V	DC	125 mm
1244-022750	RMM3-EX-E	230 V	AC	260 mm
1244-022783	RMM3-24VDC-EX-E	24 V	DC	260 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
 Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
 Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
 Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
 Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT