

SBS HWAT Apparatskåp för tappvarmvatten



nVent RAYCHEM SBS-XX-HX-ECO-10 apparatskåp ger en integrerad lösning för nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar för varmhållningsapplikationer av enskilda varmvattensrör. Den innehåller HWAT-ECO kontrollenhet för ökad energieffektivitet i kapsling tillsammans med huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare. Apparatskåpen ansluts till enfas eller 3-fas beroende på storlek.

FUNKTIONER

En enkel och komplett lösning för små eller stora anläggningar

High capacity, with 1-9 maximum circuit lengths connected into the panel

Färdigkopplade: apparatskåp innehållande styrning, huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare

Energieffektiv och säker: med HWAT-ECO kontrollenhet inbyggd i skåpet. (välj mellan standard, ekonomi och "tap time" tidsinställningsfunktioner)

Systemövervakning, med larmfunktioner, inklusive övervakning av pannans utgående temperatur och temperaturalarm vid låg temperatur

Pålitligt, komplett system särskilt utformat för temperaturunderhåll av tappvarmvatten

Pålitlig med lång livslängd: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Kapslingsklass: IP65

Montering: Väggmonterad

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	Antal säkringar	Säkring	Huvudbrytarens strömkapacitet	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Höjd
035958-000	SBS-03-HV-ECO-10	3	20 A, Type C	32 A	1	600 mm
539268-000	SBS-06-HV-ECO-10	6	20 A, Type C	63 A	2	600 mm

Katalognummer	Artikelnamn	Antal säkringar	Säkring	Huvudbrytarens strömkapacitet	Circuit Breaker Quantity, 30mA	Höjd
294452-000	SBS-09-HV-ECO-10	9	20 A, Type C	63 A	3	600 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	Bredd	Djup
035958-000	SBS-03-HV-ECO-10	400 mm	210 mm
539268-000	SBS-06-HV-ECO-10	600 mm	210 mm
294452-000	SBS-09-HV-ECO-10	600 mm	210 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT