

TTA-SIM-1A Larmmodul

nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-1A är ett primärt givargränssnitt med en kapacitet att övervaka upp till 150 m/500 fot givarkabel. Den kan användas som en fristående larmenhet för läckagedetektering eller i nätverk med andra nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-, TT-NRM- eller TTDM-128-moduler. Utgång via reläkontakter och seriell data.

FUNKTIONER

Enkel installation, robust polykarbonathölje

Enkel drift: LEDs to indicate power, leak, cable trouble, and communication status; 60 dB audible alarm with silence button; volt-free contacts for alarm signaling; relay software selectable for normally energized or normally de-energized operation

Flexibla gränssnittsalternativ: simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200 m / 4000 ft with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)

SPECIFIKATIONER

NEMA-klassificering:	1 Indoor, electrical protection
Djup:	100 mm
Höjd:	120 mm
Max längd på avkänningskabel, metrisk:	150 m
Bredd:	240 mm
Drifttemperatur:	0 – 50 °C
Kapslingsklass:	IP20
Reläkontakter:	SPDT, Form C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	Matningsspänning
P000000154	TTA-SIM-1A-230	216 – 253 V
P000000153	TTA-SIM-1A-120	96 – 132 V

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT