

19-tums monteringssats M6



För standardjordning använd en jordmutter och bricka på minst en fästpunkt.

När 19-tums monteringssats används med ledande 19-tums panelfäste behövs inga jordade korgmutterar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteringssatser för montering av 19-tums komponenter i ett skåp

För montering av frontpaneler, fördelningsfält eller andra komponenter på ramen, glidfästen eller djupbalkar med fyrkantiga urtag

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Monteringssats

Slutför: Zinkpläterad

Table 1/2

Katalognummer	Längd	Förpackningskvantitet	Gängstorlek	Material	Produktfamilj	Typ
---------------	-------	-----------------------	-------------	----------	---------------	-----

21190-095		4	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Utomhus	Monteringssats
21120-196	16mm	4	M6	Stål		Monteringssats, Jordning
21100-435		8	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Utomhus	Monteringssats
21120-215		32	M6	Stål		Monteringssats
21101-809		50	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Utomhus	Monteringssats
21120-214		50	M6	Stål		Monteringssats
21120-198	16mm	50	M6	Stål		Monteringssats, Jordning

21101-810		100	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Utomhus	Monteringssats
21120-216		100	M6	Stål		Monteringssats
21120-213		4	M6	Stål		Monteringssats
21120-199	13mm	100	M6	Stål		Monteringssats, Jordning
21120-197	16mm	32	M6	Stål		Monteringssats, Jordning
21190-435		32	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Utomhus	Monteringssats

Table 2/2

Katalognummer	Fungerar med.	Certifieringar	Snabbleverans
21190-095	19-tums fodral, 19-tums väggfäste, 19-tums inomhusskåp, 19-tums utomhusskåp	RoHS	Nej
21120-196	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		Nej
21100-435	19-tums fodral, 19-tums väggfäste, 19-tums inomhusskåp, 19-tums utomhusskåp	RoHS	Nej
21120-215	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		Nej

Katalognummer	Fungerar med.	Certifieringar	Snabbleverans
21101-809	19-tums fodral, 19-tums väggfäste, 19-tums inomhusskåp, 19-tums utomhusskåp	RoHS	Nej
21120-214	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		Nej
21120-198	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		Nej
21101-810	19-tums fodral, 19-tums väggfäste, 19-tums inomhusskåp, 19-tums utomhusskåp	RoHS	Nej
21120-216	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		Nej
21120-213	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		Nej
21120-199	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		Nej
21120-197	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		Nej
21190-435	19-tums fodral, 19-tums väggfäste, 19" Indoor Cabinets, 19-tums utomhusskåp	RoHS	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE