

19-tums låda



19-tums lådor gör det möjligt att montera bärbara datorer och skrivtytor för enkel hantering. SCHROFF 19-tums låda har en lastkapacitet på 15 KG, vilket gör att ett brett sortiment av produkter kan monteras i lådan.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Statisk lastkapacitet 15 kg

Valfri skrivtyta

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning: 15kg
Produkttyp: Skåp/racklåda
Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Slutför	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod	Främre finish
20110-054	1U	Pulverlackerad	1	Ljusgrå	RAL 7035	
20110-061	1U	Pulverlackerad	1			Anodiserad
20110-180	1U	Pulverlackerad	1	Svart grå	RAL 7021	

Katalognummer	Rackhöjd	Slutför	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod	Främre finish
20110-055	2U	Pulverlackerad	1	Ljusgrå	RAL 7035	
20110-056	3U	Pulverlackerad	1	Ljusgrå	RAL 7035	
20110-062	2U	Pulverlackerad	1			Anodiserad
20110-063	3U	Pulverlackerad	1			Anodiserad
20110-181	2U	Pulverlackerad	1	Svart grå	RAL 7021	
20110-182	3U	Pulverlackerad	1	Svart grå	RAL 7021	

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Fungerar med.	Snabbleverans
20110-054	Låda	19-tums skåp	Nej
20110-061	Låda	19-tums skåp	Nej
20110-180	Låda	19-tums skåp	Nej
20110-055	Låda	19-tums skåp	Nej
20110-056	Låda	19-tums skåp	Nej
20110-062	Låda	19-tums skåp	Nej
20110-063	Låda	19-tums skåp	Nej
20110-181	Låda	19-tums skåp	Nej
20110-182	Låda	19-tums skåp	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsats för 19 tum separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE