


AMC Filler Module med draghandtag



Denna AdvancedMC-utfyllnadsmodul består av en frontpanel i rostfritt stål utan lysdioder och har EMC-packningar på vänster sida och undersida. Utfyllnadsmodulen sitter fast i chassikortstyrningen med en snäppklämma i plastnosen. Modulen kan användas för att täcka en tom plats, för att säkerställa EMC-avskärmning och stänga fronten för att täta luftläckor i chassit. Dessa filler moduler kan ued i AdvancedMC bärare och i MicroTCA platser. Det behöver inte en låsbar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med AMC.0 R2.0 specifikation

Skärmade utfyllnadsmoduler används för att stänga oanvända platser

dra i handtaget för att dra ut delenheten

Tillvalet luftbaffel (justerbart luftflöde) kan användas för att rikta chassiluftflödet

SPECIFIKATIONER

Produktfamilj: Avancerad MC
Typ: Påfyllningsmodul
Produkttyp: Systemmodul

Table 1/1

Katalognummer	Designfunktion	Material	Slutför	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
20849-248	Mellanstor	Aluminium	Passiviserade	1	Nej
20849-024	Full storlek	Rostfritt stål		1	Nej

Katalognummer	Designfunktion	Material	Slutför	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
20849-022	Kompakt	Rostfritt stål		1	Nej
20849-250	Full storlek	Aluminium	Passiviserade	1	Nej
20849-106	Mellanstor	Rostfritt stål		1	Nej
20849-251	Full storlek	Aluminium	Passiviserade	1	Nej
20849-107	Mellanstor	Rostfritt stål		1	Nej
20849-025	Full storlek	Rostfritt stål		1	Nej
20849-249	Mellanstor	Aluminium	Passiviserade	1	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE