


# AMC Pull-Handle Mechanism, AMC.0 R2.0



Handle mechanism AMC.0 Rev. 2.0, MTCA.1 and MTCA.4 Modules.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Complete pull-handle mechanism, designed for microswitch activation (hot-swap), includes light pipe

For all nVent SCHROFF AdvancedMC modules

## SPECIFIKATIONER

**Typ:** Utdragare

**Produkttyp:** Handtag

Table 1/2

| Katalognummer | Design        | Material     | Handtagstyp             | Antal i förpackningen | Brandklassning | Färg  |
|---------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------|
| 20849-151     | Kompakt       | Polykarbonat | Enskild Compact         | 1                     | UL® 94V-0      | Svart |
| 20849-152     | Mellanstorlek | Polykarbonat | Enskild i mellanstorlek | 1                     | UL® 94V-0      | Svart |
| 20849-153     | Full storlek  | Polykarbonat | Enskild i full storlek  | 1                     | UL® 94V-0      | Svart |

| Katalognummer | Design        | Material     | Handtagstyp           | Antal i förpackningen | Brandklassning | Färg  |
|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------|
| 20849-155     | Mellanstorlek | Polykarbonat | Dubbel mellanstorlek  | 1                     | UL® 94V-0      | Svart |
| 20849-156     | Full storlek  | Polykarbonat | Dubbel i full storlek | 1                     | UL® 94V-0      | Svart |

Table 2/2

| Katalognummer | Fungerar med    | Snabbleverans |
|---------------|-----------------|---------------|
| 20849-151     | MicroTCA-system | Nej           |
| 20849-152     | MicroTCA-system | Nej           |
| 20849-153     | MicroTCA-system | Nej           |
| 20849-155     | MicroTCA-system | Nej           |
| 20849-156     | MicroTCA-system | Nej           |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**