

Horisontell skena bak, typ AB för bakre i/O-kortstyrningar, 28 hk

KATALOGNUMMER

34561-528



Combinations of horizontal rails and side panels

	Light x 1	Flexibel 2	Heavy x 10	Rugged x 10
Standard rail	+	+	+	+
Heavy rail	+	+	+	+
Light rail	+	+	-	-
Heavy rail	+	+	-	-

Legend: + can be combined, - combination not recommended

Horisontell profilskena av aluminium av typen AB (AB = stöd), för bakre i/O-kortstyrningar, med anodiserad yta och ledande kontaktyta. Lämplig för RatiopacPRO/-AIR och EuropacPRO/-Rugged).

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För CompactPCI i området för bakre i/O

För 2 x 3 U expansion krävs 2 horisontella skenor av typ AB

Aluminiumextrudering, anodiserad yta, ledande kontaktyta, utan HP-märkning

PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 28HP

Förpackningskvantitet: 1

Slutför: Anodiserad

Längd: 147.32mm

Material: Aluminium

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Produkttyp: Horisontell skena

Typ: Typ AB

Fungerar med.: Underrack; Fall

Gross Weight: 0.026kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans sker i standardpaket. Priset är per enskild artikel.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE