


Dubbelt testuttag, Ø 2 mm



Dubbla testuttag för montering av plan 1 och 2, kort och lång typ.

Lödtemperaturen bör endast appliceras i högst 5 sekunder. Plastkroppen bör skyddas från lödvågen vid våglödnig.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Dubbla testuttag för främre elementsystem

SPECIFIKATIONER

Diameter: 2mm

Produkttyp: Uttag

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Förpackningskvantitet	Spänning AC	Max. ström	Testspänning vid 50 Hz	Omgivningstemperatur
69004-089	Långt, monteringsplan 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-131	Kort, monteringsplan 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-090	Långt, monteringsplan 2	10	30V	1A	1kV	-25 to 70°C

Table 2/2

Katalognummer	Lödtemperatur	Brandklass	Snabbleverans
69004-089	260°C	UL® 94V-0	Nej
69004-131	260°C	UL® 94V-0	Nej
69004-090	260°C	UL® 94V-0	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Dimensioner på anslutningsstift: 0,3 x 0,6 mm.

Erforderligt borrhål för frontpanel: Ø 4 mm.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE