

Varistar CP Seismic Heavy Load Cabinet, Bellcore Zone 4, EMC, 2100H 600W 600D

KATALOGNUMMER

10630-048



Skåp med IP 55 och EMC-överensstämmelse för extrema seismiska miljöer testade enligt Bellcore zon 4 med en dynamisk bärförmåga på 500 kg. Skräddarsydda lösningar med högre belastning finns tillgängliga. Skåpet används ofta i IKT-applikationer i jordbävningsutsatta områden, bygg- och transportanläggningar, flygplatser, järnvägar och många fler.

Andra dimensioner och versioner kan konfigureras i Onlinekonfiguratorn

DESIGN

Earthquake Secure upp till Bellcore Zone 4, testad med 500 kg per Telcordia GR-63 Core, NEBS certifierad

Statisk last/bärförmåga 1600 kg

Typ av skydd IP55

Hög skärminnskapacitet testad enligt IEC 61587?3, med EN45545-2 brandsäkerhetspackning

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Skåp

Produktfamilj: Varistar CP

Rammaterial: Stål

Slutför: Pulverlackerad

Rackhöjd: 42U

Höjd: 2000mm

Bredd: 600mm

Djup: 600mm

Statisk belastning: 1600kg

Skyddsklass: IP55

Överensstämmer med.: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63 Core Zone 4

Färg: Svart grå

Färgkod: RAL 7021

Frekvens: 50 Hz

Material: Stål

Net Weight: 180.164kg

Förpackningskvantitet: 1

Stöt- och vibrationstolerans: 5g (force)

Fungerar med.: Varistar CP

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE