

19" fläktenhet, 1 U, fjärrkontroll och övervakning, 6 fläktar, 100-240 V AC

KATALOGNUMMER

10713-554



Fläktenhet med Modbus-gränssnitt för installation i ett 1 U-utrymme i skåpet

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Fläkthastighet temperaturregerad

Modbus-gränssnitt för fjärrövervakning och styrning

Temperaturtröskel för fläktstyrningen justerbar på frontpanelen

Signalering av fläktfel och övertemperatur med 2 lysdioder och potentialfria reläutgångar

Integrerad strömförsörjning med brett ingångsområde (100 V ? 240 V)

Mindre än 1 U (42 mm) för montering på skjutbara styrskenor eller låda

2 NTC-temperaturgivare med kablar medföljer

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Fläktenhet

Inspänning AC: 100 – 240V

Luftflöde: 1089m³/h

Bullernivå: 59.5dB(A)

Ström: 97W

Maximalt statiskt tryck: 78Pa

Omgivningstemperatur: -10 to 70°C

Livslängd, L10 @ 40 C.: 99558h

Förpackningskvantitet: 1

Slutför: Aluminium-zinkpläterad; Anodiserad

Gross Weight: 5.2kg

Material: Stål; Aluminium

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE