


VXS System, Tower, 5 U, 7 Slot, Pluggable PSU

KATALOGNUMMER

10836-060



VXS-tornsystem för 7 VXS-kort 6 U, 160 mm. Med bakre i/o-tillval levereras strömmen till systemet via en pluggbar öppen strömförsörjning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

System i enlighet med IEC 60297 3 101, 102, 103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplan, överensstämmer med VITA 41,0, 41,1, 41,10, 41,11

Strömförsörjningsenhet, 19-tums kompatibel, 300 W; en andra strömförsörjningsenhet kan monteras som tillval

Bakplan VXS/VME64x4 plats VME64x, 6 U, med P0 plugg3 x VXS nyttolastplatser anslutna som ring

Värmeavledning från 4 fläktar, kylning framifrån och bakåt; temperaturstyrd med fläktkontrollmodul (FCM)

Displaymodul för DC-driftspänning, fläkt och temperaturlarm

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Djup: 300mm

Höjd: 496.25mm

Bredd: 221.45mm

Effekt: 250W

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE