


# Statiskt handtag plast i trapezoidform, Grå, 10 HP

## KATALOGNUMMER

**20808-004**



Det statiska plasthandtaget, trapetsoid form i grå färg kan monteras på en frontpanel för extraktion av PCB.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Med separat identifieringsplåt, Al 1,5 mm

HANDTAG, PC, UL 94 V-0

## PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 10HP

Förpackningskvantitet: 1

Handtagstyp: Trapets, statisk

Brandklass: UL® 94V-0

Färg: Ljusgrå

Färgkod: RAL 7035

Överensstämmer med.: EN 45545-2, R22-R24, HL3; IEC 60297-3-101

Djup (D): 14mm

Höjd (H): 15.4mm

Material: Polyfenyleneter

Produkttyp: Handtag

Typ: Statisk

Bredd (W): 49.4mm

Fungerar med.: Frontpaneler


Gross Weight: 0.007kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

Kan inte användas tillsammans med fästklämman (21101-239).

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**