




Kuvertererings-/utdragningshandtag typ XL; 10 st

KATALOGNUMMER

20817-874



Lämplig för in- och extraktionskrafter upp till 1500 N (per par). Robust brädfäste med dubbla bultar. Insättningsfunktionen stöds av en nyckeldel som monteras på den horisontella skenan .

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Lämplig för in- och extraktionskrafter upp till 1500 N (per par)

Handtag i PA, glasfiberförstärkt, UL 94V 0

Robust brädfäste med dubbla bultfästen

Mikrobrytare kan monteras

Symmetriskt, identiskt handtag upp till/ned till

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Handtag

Typ: Kuverteringsmaskin/utdragare

Fungerar med.: Frontpaneler

Handtagstyp: XL

Bredd: 20.1mm

Material: Zinklegering; Polyamid

Färg: Kolsvart

Brandklass: UL® 94V-0

Förpackningskvantitet: 10

Färgkod: RAL 9005

Djup: 42.39mm

Gross Weight: 0.374kg

Höjd: 73.57mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Vänligen beställ frontpaneler separat och mikrobrytare.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE