

LHX+-styrenhet



Styrenheten berikar LHX+. Den ansluts till LHX+-givarna och den motoriserade kylmedelsventilen 23130-607. Detta gör det möjligt för kylaren att reglera kylvätskans luftflöde baserat på en börvärde för kylningsluftens (tilluftstemperatur) temperatur. Den ger avancerad fjärrövervakningsfunktionalitet och olika inställningsfunktioner.

DESIGN

Reglering av kylvätskeflödet baserat på börvärdet för kylluftens temperatur (tilluft). Fler kontrollfunktioner med vattenkontrollpaket

Separat, kompakt 19"-styrenhet utan lösa kablar i den övre skåpsektionen

Tydligt markerade plug & play-sensoranslutningar

SPECIFIKATIONER

Rackhöjd:	2U
Produkttyp:	Styrenhet
Material:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Djup	Fungerar med.	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
23130-668	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Svart grå	RAL 7021
23130-664	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Slutför	Inspänning AC	Bredd	Snabbleverans
23130-668	Aluminium-zinkpläterad	230V	439.5mm	Nej

Katalognummer	Slutför	Inspänning AC	Bredd	Snabbleverans
23130-664	Aluminium-zinkpläterad	100 – 260V	439.5mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Extern display som tillval.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE