


# Novastar 19-tums panel-/skjutfäste



Novastar 19-tums panel-/skjutmonteringssats med en lastkapacitet på 400 kg, säkerställer enkel montering av 19-tums komponenter på djupa delar.

## CERTIFIERINGAR

---



## DESIGN

---

För infälld montering av 19-tums komponenter

För montering på djupelement (25 mm rutnät)

Lastkapacitet 400 kg

## SPECIFIKATIONER

---

**Produkttyp:** Glidfäste

**Material:** Stål

Table 1/2

| Katalognummer | Rackhöjd | Förpackningskvantitet | Färg      | Färgkod  | Slutför        | Höjd      |
|---------------|----------|-----------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 27230-172     | 6U       | 2                     | Svart grå | RAL 7021 | Pulverlackerad | 267.1mm   |
| 27230-173     | 9U       | 2                     | Svart grå | RAL 7021 | Pulverlackerad | 400.45mm  |
| 27230-174     | 12U      | 2                     | Svart grå | RAL 7021 | Pulverlackerad | 533.8mm   |
| 27230-175     | 16U      | 2                     | Svart grå | RAL 7021 | Pulverlackerad | 711.6mm   |
| 27230-176     | 20U      | 2                     | Svart grå | RAL 7021 | Pulverlackerad | 889.4mm   |
| 27230-177     | 25U      | 2                     | Svart grå | RAL 7021 | Pulverlackerad | 1111.65mm |
| 27230-178     | 34U      | 2                     | Svart grå | RAL 7021 | Pulverlackerad | 1511.7mm  |
| 27230-179     | 38U      | 2                     | Svart grå | RAL 7021 | Pulverlackerad | 1689.5mm  |
| 27230-180     | 43U      | 2                     | Svart grå | RAL 7021 | Pulverlackerad | 1911.75mm |
| 27230-181     | 47U      | 2                     | Svart grå | RAL 7021 | Pulverlackerad | 2089.55mm |
| 27230-197     | 29U      | 2                     | Svart grå | RAL 7021 | Pulverlackerad | 1291mm    |

Table 2/2

| Katalognummer | Förpackningsenhet | Certifieringar | Snabbleverans |
|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| 27230-172     | Para ihop         | RoHS           | Nej           |
| 27230-173     | Para ihop         | RoHS           | Nej           |
| 27230-174     | Para ihop         | RoHS           | Nej           |
| 27230-175     | Para ihop         | RoHS           | Nej           |
| 27230-176     | Para ihop         | RoHS           | Nej           |

| Katalognummer | Förpackningsenhet | Certifieringar | Snabbleverans |
|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| 27230-177     | Para ihop         | RoHS           | Nej           |
| 27230-178     | Para ihop         | RoHS           | Nej           |
| 27230-179     | Para ihop         | RoHS           | Nej           |
| 27230-180     | Para ihop         | RoHS           | Nej           |
| 27230-181     | Para ihop         | RoHS           | Nej           |
| 27230-197     |                   |                | Nej           |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**