

PSU 19-tums AC/DC för VMEbus



Pluggbart 19-tums nätaggregat för VMEbus-tillämpningar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Brett inspänningsområde 90 ... 264 VAC och 130... 350 V DC med aktiv effektfaktorkorrigerig (PFC)

VMEbus-signalerig

3 utspänningar

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Fungerar med.	Inspänning AC	Ström	Antal utspänningar	Spänning 1
13100-205	19-tums switchat läge	VMEbus-system	90 – 264V	150W	3	5V
13100-203	19-tums switchat läge	VMEbus-system	90 – 264V	224W	3	5V
13100-204	19-tums switchat läge	VMEbus-system	90 – 264V	224W	3	5V

Table 2/3

Katalognummer	Nuvarande 1	Spänning 2	Nuvarande 2	Spänning 3	Nuvarande 3	Rackhöjd
13100-205	20A	12V	4A	-12V	3A	6U
13100-203	28A	12V	7A	-12V	3A	6U
13100-204	28A	15V	5.6A	-15V	2.4A	6U

Table 3/3

Katalognummer	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
13100-205	8HP	171.93mm	1	Nej
13100-203	12HP	171.93mm	1	Nej
13100-204	12HP	171.93mm	1	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Utdata vid TU = 0 ... 40 OC

Uteffekt V2 + V3 = 60 W.

Utström (UL-värden inom parentes): V1 = 5 V / I1 = 20 A (18 A) V2 = 12 V / I2 = 4 A (3 A) V3 = 12 V / I3 = 3 A (2 A).

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE