


RatiopacPRO 19" Bracket Kit, Retrofitting



For conversion of Ratiopac cases with cover strip or front handle. The retrofitting of the brackets can be done without disassembly of the case.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

For conversion of cases with cover strip or front handle

SPECIFIKATIONER

Material: Aluminium
Produkttyp: Fäste
Färgkod: RAL 7016

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Antal i förpackningen	Färg	Yta	Produktfamilj	Fungerar med
---------------	----------	-----------------------	------	-----	---------------	--------------

24571-994	2U	2	Ljusgrå	Pulverlackerad	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, PropacPRO, CompacPRO	Lådor, RatiopacPRO
24571-295	3U	2	Ljusgrå	Pulverlackerad	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, PropacPRO, CompacPRO	Lådor, RatiopacPRO
24571-296	4U	2	Ljusgrå	Pulverlackerad	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, PropacPRO, CompacPRO	Lådor, RatiopacPRO
24571-297	6U	2	Ljusgrå	Pulverlackerad	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, PropacPRO, CompacPRO	Lådor, RatiopacPRO
24571-298	4U	2	Ljusgrå	Pulverlackerad	RatiopacPRO AIR	Lådor, RatiopacPRO AIR
24571-299	5U	2	Ljusgrå	Pulverlackerad	RatiopacPRO AIR	Lådor, RatiopacPRO AIR
24571-300	7U	2	Ljusgrå	Pulverlackerad	RatiopacPRO AIR	Lådor, RatiopacPRO AIR
24571-992	5U	2	Ljusgrå	Pulverlackerad	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, PropacPRO, CompacPRO	Lådor, RatiopacPRO

Table 2/2

Katalognummer	Snabbleverans
24571-994	Nej
24571-295	Nej
24571-296	Nej
24571-297	Nej

Katalognummer	Snabbleverans
24571-298	Nej
24571-299	Nej
24571-300	Nej
24571-992	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

No slide rails may be used when fitting into cabinets or 19" cases.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE