


RatiopacPRO LUFTRADIALFLÄKT



Enkel monterbar radialfläktenhet för RatiopacPRO-LUFT, med en luftkapacitet på 36 m³/h (friblåsning) per fläkt. Finns i 4 bredder och 2 djup och med upp till 3 fläktar utrustade.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kullager radialfläktar

Luftkapacitet 36 m³/h (friblåsning) per fläkt

Passar RatiopacPRO Air Cases (fläktenheten behöver endast 0,5 U höjd)

Endast 1/2 U höjd

Luftutsläpp via perforering i täckplattan

Ingen begränsning av monteringsutrymmet bak

Ingen mekanisk modifiering av fallet krävs

Enkel montering

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Fungerar med:	Fall
Produkttyp:	Fläkt
Typ:	Radialfläkt
Produktfamilj:	RatiopacPRO AIR

Table 1/1

Katalognummer	Rackbredd	Spänning, DC	Luftflöde	Djup	Bredd	Snabbleverans
---------------	-----------	--------------	-----------	------	-------	---------------

24572-408	28HP	12V	36m³/h	220mm	146.87mm	Nej
24572-405	42HP	12V	36m³/h	160mm	218mm	Nej
24572-409	42HP	12V	36m³/h	220mm	218mm	Nej
24572-406	63HP	12V	36m³/h	160mm	324.67mm	Nej
24572-410	63HP	12V	36m³/h	220mm	324.67mm	Nej
24572-407	84HP	12V	36m³/h	160mm	431.35mm	Nej
24572-411	84HP	12V	36m³/h	220mm	431.35mm	Nej
24572-404	28HP	12V	36m³/h	160mm	146.87mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE