

# RatiopacPRO/-Air Tip Up handtag

Tippbara bärhandtag.



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Justerbar i steg om 30 grader

Kan eftermonteras utan mekaniska verktyg på höljet

Statisk lastkapacitet 30 kg

Handtaget gör det möjligt för en användare att ha en bättre sikt till framsidan av fallet vid användning av skrivbordet

## SPECIFIKATIONER

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Material:</b>      | Aluminium; ABS               |
| <b>Fungerar med:</b>  | Fall                         |
| <b>Produkttyp:</b>    | Handtag                      |
| <b>Produktfamilj:</b> | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |

Table 1/1

| Katalognummer | Rackbredd | Antal i förpackningen | Handtagstyp      | Färg   | Yta            | Snabbleverans |
|---------------|-----------|-----------------------|------------------|--------|----------------|---------------|
| 24571-320     | 42HP      | 1                     | Tippbart handtag | Silver | Pulverlackerad | Nej           |

| Katalognummer | Rackbredd | Antal i förpackningen | Handtagstyp      | Färg   | Yta            | Snabbleverans |
|---------------|-----------|-----------------------|------------------|--------|----------------|---------------|
| 24571-322     | 84HP      | 1                     | Tippbart handtag | Silver | Pulverlackerad | Nej           |
| 24571-321     | 63HP      | 1                     | Tippbart handtag | Silver | Pulverlackerad | Nej           |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kan inte användas tillsammans med främre handtag.

Monteringssats krävs för tippbart bärhandtag, beställs separat.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**