

Utagsplint med 2 matarkabel, 3-fas



Modulär, kompakt PDU med två strömkabelingångar som kan anslutas till en A- och B-strömmatning. Utrymmesbesparande design i ett chassi.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Horisontell och vertikal montering möjlig

Två anslutningskablar (halverade i längdriktningen), 3 m (med öppen ände), 2 x 3-fas, 400 V AC (röd, svart, vit yta)

Hylsorna kan roteras i alla riktningar (i steg om 90 grader) under installationen

Monteringshöjd 1 U

SPECIFIKATIONER

Längd:	1848.5mm
Material:	Aluminium; Polyamid
Färg:	Grå; Svart; Röd
Produkttyp:	Utagsplint

Table 1/2

Katalognummer	Sockettyp	Sockelkvantitet	Switchade uttag	Spänning AC	Förpackningskvantitet	Djup
60110-287	IEC C13	48	Nej	400V	1	44mm

Katalognummer	Sockettyp	Sockelkvantitet	Switchadeuttag	Spänning AC	Förpackningskvantitet	Djup
60110-286	IEC C13, SCHUKO	36	Nej	400V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Slutför	Höjd	Snabbleverans
60110-287	Anodiserad	44mm	Nej
60110-286	Anodiserad	44mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE