


Frontpanel EMC-skärmningssats i rostfritt stål, 6 U, 10 st

KATALOGNUMMER

21101-707



EMC-packningarna av rostfritt stål sätts in i de laterala skårororna på de skärmningsbara frontpanelerna (2 stycken per frontpanel).

CERTIFIERINGAR



DESIGN

EMC-packningarna av rostfritt stål sätts in i de laterala skårororna på de skärmningsbara frontpanelerna (2 stycken per frontpanel)

EMC-kontaktlist, rostfritt stål

Temperaturområde -200 C... +160 OC

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 6U

Förpackningskvantitet: 10

Djup (D): 2.22mm

Material: Rostfritt stål

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Insticksenhet av ramtyp

Produkttyp: Skyddssats

Bredd (W): 4.97mm


Fungerar med.: Underrack; Fall; Frontpaneler

Net Weight: 0.02kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Monteringsverktyget beställs separat.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE