

# Strut Nut without Spring



## 功能

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

## 技术参数

静态负载安全系数: 3:1


材料: 钢

Table 1/1

| 物料号      | 订货号    | 完成   | 杆尺寸 (RS) | 厚度 (T) | 扭矩 (TQ)  |
|----------|--------|------|----------|--------|----------|
| NUTM6HD  | 315000 | 热浸镀锌 | 6        | 6 mm   | 12 N • m |
| NUTM8HD  | 315010 | 热浸镀锌 | 8        | 6 mm   | 28 N • m |
| NUTM12HD | 315030 | 热浸镀锌 | 12       | 8 mm   | 55 N • m |
| NUTM10EG | 315025 | 电镀锌  | 10       | 8 mm   | 55 N • m |
| NUTM12EG | 315035 | 电镀锌  | 12       | 8 mm   | 55 N • m |

| Pull-Out Strength |              |                   |        |        |
|-------------------|--------------|-------------------|--------|--------|
| Part Number       | Channel Type | Channel Thickness |        |        |
|                   |              | 2,5 mm            | 2 mm   | 1,5 mm |
| NUTM6xx           | A, C         | 2000 N            | 2000 N | 2000 N |
|                   | D, E         | 2000 N            | -      | -      |
| NUTM8xx           | A, C         | 3330 N            | 3330 N | 3330 N |
|                   | D, E         | 3330 N            | -      | -      |
| NUTM10xx          | A, C         | 4890 N            | 4440 N | 4440 N |
|                   | D, E         | 4890 N            | -      | -      |
| NUTM12xx          | A, C         | 4890 N            | 4660 N | 4440 N |
|                   | D, E         | 3670 N            | -      | -      |
| NUTM12Txx         | A            | 5670 N            | 5050 N | 4440 N |
|                   | D, E         | 4250 N            | -      | -      |
| NUTM16xx          | A            | 5670 N            | 4660 N | 4440 N |
|                   | D, E         | 4250 N            | -      | -      |

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

