

19" Assembly Kit M6

Data Solutions



如需标准接地，请至少在一个连接点处使用接地螺母和垫圈。

当 19" 安装套件与 19"

导电面板安装一起使用时，不需要接地锁紧螺母。

认证



功能

该装配套件可将 19 英寸组件装配到机柜中

用于安装前面板, 或框架上的其他组件, 支持带方形开孔的滑轨安装件或深度支撑

技术参数

产品类型: 装配组件

完成: 镀锌

Table 1/2

物料号	长度	包装数量	螺纹尺寸	材料	产品系列	类型
-----	----	------	------	----	------	----

21190-095		4	M6	钢, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, 户外	安装套件
21120-196	16mm	4	M6	钢		安装套件, 接地
21100-435		8	M6	钢, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, 户外	安装套件
21120-215		32	M6	钢		安装套件
21101-809		50	M6	钢, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, 户外	安装套件
21120-214		50	M6	钢		安装套件
21120-198	16mm	50	M6	钢		安装套件, 接地

21101-810		100	M6	钢, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, 户外	安装套件
21120-216		100	M6	钢		安装套件
21120-213		4	M6	钢		安装套件
21120-199	13mm	100	M6	钢		安装套件, 接地
21120-197	16mm	32	M6	钢		安装套件, 接地
21190-435		32	M6	钢, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, 户外	安装套件

Table 2/2

物料号	搭配	认证
21190-095	19" 仪器箱, 19" 壁挂式安装, 19" 室内机柜, 19" 室外机柜	RoHS
21120-196	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-435	19" 仪器箱, 19" 壁挂式安装, 19" 室内机柜, 19" 室外机柜	RoHS

物料号	搭配	认证
21120-215	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21101-809	19" 仪器箱, 19" 壁挂式安装, 19" 室内机柜, 19" 室外机柜	RoHS
21120-214	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-198	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21101-810	19" 仪器箱, 19" 壁挂式安装, 19" 室内机柜, 19" 室外机柜	RoHS
21120-216	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-213	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-199	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-435	19" 仪器箱, 19" 壁挂式安装, 19" Indoor Cabinets, 19" 室外机柜	RoHS

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE