

PXI Express-styrenhet, 4 HP, I5-1145G7E 32-1024

KATALOGNUMMER

21265-124



nVent SCHROFFS inbyggda styrenhet är den mest kompakta och kraftfulla 3U-styrenheten med en kortplats för PXI Express- och CPCleyp-plattformarna. Med sina enorma och framtidssäkra gränssnittsfunktioner fungerar den perfekt med de flesta test- och mätapplikationer. Styrenheten drivs av 11:e generationens Intel® Core i3/i5-processorer i kombination med upp till 64 GB DDR4-minne och stöder enkelt tillämpningar med hög bandbredd med framtidssäkra PCIe Gen4 och dubbla 2500BASE-T-systemanslutningar.

DESIGN

PXI Express System Controller, 3 U, 4 HP, med Intel Core I5-1145G7E-processor

PXI?-5 PXI Express maskinvaruspecifikation. Kompatibel med Rev.2.0

Maximal PCIe-bandbredd på 14 Gbit/s.

Uppgraderingsbar M.2 NVMe och DDR4-lagring

3x USB3.1, 2x GbE och 1x DP 1,2 på frontpanelen

Fullständigt anpassningsbart AMI Aptio® Embedded BIOS

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Typ: Styrenhet

Dataöverföring: PCIe Gen3

Rackhöjd: 3U

Överensstämmer med.: PXISA PXI-5 R1.1

Djup: 160mm

Net Weight: 0.4kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Överensstämmer med PICMG rev. 3,0 och PXI-6.

Modifierade styrenheter finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE