

PXI Express-styrenhet, 4 TE, W-11865MLE 32-1024

KATALOGNUMMER

21265-170



nVent SCHROFFS inbyggda styrenhet är den mest kompakta och kraftfulla inbyggda styrenheten på 3 U/4 HP för PXI Express- och CPCleyp-plattformar. Med sitt omfattande och framtidssäkra gränssnitt och kapacitet för datorkraft är den idealisk för test- och mättillämpningar. Styrenheten drivs av en 11:e generationens Intel® Xeon®-processor, kombinerad med upp till 64 GB DDR4-minne och stöder tillämpningar med hög bandbredd med PCIe Gen4- och 10GBASE-T-anslutning.

DESIGN

PXI Express Systemcontroller, 3 HE, 4 TE, med Intel-Prozessor W-11865MLE

PXI?-5 PXI Express maskinvaruspecifikation. Kompatibel med Rev.2.0

Maximal PCIe-bandbredd på 28 Gbit/s.

Uppgraderbar M.2- och DDR4-lagring

2x USB3.1, 2x 10 GbE och 1x DP 1,2 på frontpanelen

Fullständigt anpassningsbart AMI Aptio® Embedded BIOS

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Typ: Styrenhet

Dataöverföring: PCIe Gen3

Rackhöjd: 3U

Överensstämmer med.: PXISA PXI-5 R1.1

Djup: 160mm

Gross Weight: 0.562kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Överensstämmer med PICMG rev. 3,0 och PXI-7.

Modifierade styrenheter finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE