

Rack Safety Plus, 3 U, 230 V AC, CEE

KATALOGNUMMER

21270-005



nVent SCHROFFS racksäkerhetsenhet är en 19-tums strömförsörjningsenhet som används för att förse elektriska eller elektroniska enheter med växelström som en central strömbrytare. Dessutom är den utrustad med en nödstoppsfunktion.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

19", 3 U strömfördelningsenhet med nödstoppsfunktion

Levererar nätström till elektriska eller elektroniska enheter som en central strömbrytare

400 V 3-fas eller 230 V 1-fas nätingång med nätsäkringar

AC-utgångar med olika kontakttyper, kopplade med PÅ/AV-brytare

Permanent AC-utgångar (service)

Alla utgångar skyddas av strömbrytare

Nödstoppsfunktionen uppfyller kraven i en 60947-5-1 och en 60204-1 och är vandaliseringssäker

En extra extern nödstoppsknapp kan anslutas till systemet

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Strömfördelare

Fungerar med.: Varistar CP; Novastar

Funktion: Nödstopp

Inspänning AC: 230V

Antal faser: 1

EMC-filter: Nej

Överspänningsskydd: Ja

Begränsare av startström: Nej

Jordfelsbrytare: Ja

Kretsbytarens kåpa: Ja

Rackhöjd: 3U

Sockettyp: SCHUKO

Tillbehörstyp: Tillbehör för eldistribution

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För exakt konfiguration av tillvalsfunktioner och exempel på konfiguration, se tabellen för de artiklar som levereras.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE