


# VPX bakplan, 3 U, 7 platser, BKP3-CEN07-15,2.3-4

## KATALOGNUMMER

**23001-814**



nVent SCHROFFS VPX-bakplan har utmärkt signalintegritet för högsta dataöverföringshastigheter.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

I enlighet med VITA 46,0 VPX-basstandard; VITA 46,3 Serial RapidIO på VPX; VITA 46,4 PCI Express på VPX Fabric-kontakt; VITA 46,7 Ethernet på VPX Fabric-kontakt; VITA 46,11-systemhantering för VPX

DIP-omkopplare för inställningar av systemplats

JTAG-anlutningar

Låsbara aux Utility- och SENSE-kontakter

M4 strömuttag för strömförsörjning, max. 22 A per uttag för varje spänning

## PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Bakplan

Antal slots: 7

Rackhöjd: 3U

Typ av bakplan: VPX, VITA 65

Spårbredd: 5HP

Anslutningstyp: MultiGig

Typ av strömkontakt: Dragbultar M4

Anslutningstyp för verktyg: MicroFit, 8 stift

Bredd: 186.46mm

Net Weight: 0.675kg

Förpackningskvantitet: 1

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Andra VPX-bakplan och anpassade VPX-bakplan kan beställas.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE