

Teleskopskenor C-profil för skåp för montering av Varistar, 900 mm

KATALOGNUMMER

24562-467



Teleskopskenor med styrprofil för montering i skåp med 25 kg lastkapacitet.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För montering av 84 HP breda underrack i 19-tumsplanet

Lastkapacitet: 25 kg per par.

Styrprofilen (1) är anpassad till infästningsmåttet i skåpet (den är bultad i skåpets 19-tums profil); adapterskenan (3) är anpassad till djupet och infästningsmåttet på understället (den sätts in i styrprofilen som en teleskopskena)

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Varistar

Djup: 900mm

Förpackningskvantitet: 2

Slutför: Anodiserad

Material: Aluminium

Produkttyp: Teleskopisk glidskena

Typ: C-profil

Net Weight: 0.705kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inget skydd mot utsugning, inget stopp vid full förlängning.

Förstärkningsskenan och C-rälsen har testats i enlighet med den ryska atomenergimyndighetens GAN-standarder.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE