


CPCI-system med pluggbart nätaggregat, 4 U, 8 kortplats

KATALOGNUMMER

24579-260



4 U CompactPCI-system med vertikal korthållare för åtta 3U-kort, åtta RTM-kort och ett 3U pluggbart nätaggregat.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med IEC 60297 3 101, 102, 103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplan i enlighet med PICMG 2,0 rev. 3,0

System med vertikal korthållare. Kortformat framsida: 3 U, 160 mm djup; bakre i/O: 3 U, djup 80 mm

Bakplan 8 fack, 3 U, 32 bitar; systemfack till höger; 8 HP bred CPU kan användas; Power bakplan

Värmeavledning med 1 U varmväxlingsfläkt, luftflöde nedifrån och upp

19-TUMS KOMPATIBELT NÄTAGGREGAT, 300 W, 3 U, 8 HP

Möjlighet att montera en hårddisk

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Antal slots: 8

Typ: 19-tums rackmontering

Typ av bakplan: 3 U CompactPCI

Dataöverföring: 32-bitars PCI-buss

Ström per kortplats: 40W

Inspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Nedifrån och upp

Rackhöjd: 4U

Typ av strömförsörjning: (1) pluggbar strömförsörjningsenhet

Strömförsörjning ingår: Ja

Bakre i/O: Ja

Överensstämmer med.: PICMG 2,0 R3.0

Djup: 275mm

Höjd: 177mm

Net Weight: 11.23kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE